

Numéro d'article: 1.41.201

**Gamme de produits**                      équipement de  
sécurité

## Catégorie de produit

Dim.: env. 800 x 800 x 465 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 210 l

couleur: bleu - RAL 5012

épaisseur de matériau: 3 mm

Avec caillebotis galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

charge admissible: 250 kg.

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

Dim.: env. 800 x 800 x 465 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 210 l

couleur: bleu - RAL 5012

épaisseur de matériau: 3 mm

Avec caillebotis galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

charge admissible: 250 kg.

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

## Catégorie de marchandises

Bacs de rétention

**Largeur extérieure**

800 mm

**Profondeur extérieure**

800 mm

**hauteur extérieure**

465 mm