

Numéro d'article: 1.41.202-1

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Dim.: env. 1200 x 800 x 360 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 200 l

couleur: bleu - RAL 5010

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

charge admissible: 500 kg.

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR

Dim.: env. 1200 x 800 x 360 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 200 l

couleur: bleu - RAL 5010

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

charge admissible: 500 kg.

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR

Catégorie de marchandises

bacs de rétention

Largeur extérieure

800 mm

Profondeur extérieure

1200 mm

hauteur extérieure

300 mm