

Artikelnummer: 1.52.221

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

ISOLIERTE, VERZINKTE AUSFÜHRUNG

Maße außen: ca. 1950 x 2350 x 2340 (LxBxH in mm)

Maße innen: ca. 1772 x 2062 x 2051 (LxBxH in mm)

Kapazität: 6300 l

Zugelassen für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten WGK 1 - 3, brennbaren Flüssigkeiten, F+, F und entzündlichen.

Containeraufbau:

- Wände und Dachelemente aus verzinkten Trapezprofilen, Bodenprofile aus Stahlblech.
- 1-flügelige, feuerverzinkte Stahltür, 1294 mm breit und 1996 mm hoch, Türanschlag rechts (Einbau auf der langen Seite, wahlweise auf Längs- oder Schmalseite möglich).
- Einfachverriegelung
- Einsteckschloss mit Drückergarnitur und Sicherheitszylinder mit 2 Schlüsseln.
- Begehbare Dach ist auf 125 kg/m² Schneelast ausgelegt.
- Entwässerung erfolgt über innenliegende Dachrinnen.
- Bodenwanne aus 3 mm starkem, verzinktem Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt, ausgelegt mit PE-Folie.
- Stellebene aus verzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m².
- Wärmeisolierung der Wände, Dach und Tür mit 45 mm starken ISO-Platten.

Prüfung:

Allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-94 vom Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Berlin

ISOLIERTE, VERZINKTE AUSFÜHRUNG

Maße außen: ca. 1950 x 2350 x 2340 (LxBxH in mm)

Maße innen: ca. 1772 x 2062 x 2051 (LxBxH in mm)

Kapazität: 6300 l

Zugelassen für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten WGK 1 - 3, brennbaren Flüssigkeiten, F+, F und entzündlichen.

Containeraufbau:

- Wände und Dachelemente aus verzinkten Trapezprofilen, Bodenprofile aus Stahlblech.
- 1-flügelige, feuerverzinkte Stahltür, 1294 mm breit und 1996 mm hoch, Türanschlag rechts (Einbau auf der langen Seite, wahlweise auf Längs- oder Schmalseite möglich).
- Einfachverriegelung
- Einsteckschloss mit Drückergarnitur und Sicherheitszylinder mit 2 Schlüsseln.
- Begehbare Dach ist auf 125 kg/m² Schneelast ausgelegt.
- Entwässerung erfolgt über innenliegende Dachrinnen.
- Bodenwanne aus 3 mm starkem, verzinktem Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt, ausgelegt mit PE-Folie.
- Stellebene aus verzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m².
- Wärmeisolierung der Wände, Dach und Tür mit 45 mm starken ISO-Platten.

Prüfung:

Allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-94 vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) Berlin

HW-Kategorie	Lagercontainer
Außenbreite ca.	2350 mm
Außentiefe ca.	1950 mm
Außenhöhe ca.	2340 mm