

Numéro d'article: 1.52.221

Gamme de produits équipement de
sécurité

Catégorie de produit

VERSION ISOLEE, GALVANISEE:

Dim ext.: 1950 x 2350 x 2340 (L x P x H en mm)

Dim int.: 1775 x 2062 x 2051 (L x P x H en mm)

Capacité: 6300 l

Admission pour le stockage en sécurité
des liquides polluant d'eau WGK 1 - 3,
liquides combustibles F+, F et inflammables,
à l'extérieure ou dans les bâtiments sous
l'observation des spécifications coupe-feu.

Contruction de conteneur:

-cloisons et éléments de toit profilé trapézoïdal,
profils de sol en tôle d'acier.

-porte battante en acier galvanisé,
largeur: 1294 mm, hauteur: 1996 mm,
butoir en droite, mise en place à large versant
-verrouillage simple.

-serrure à queue avec poignées de porte et
cylindre de sécurité avec 2 clés.

-toit accessible, résistant de 125 kg/m²
charge de neige.

-évacuation d'eau grâce au gouttières du dedans.

-bac de rétention en tôle d'acier galvanisée,
Ø 3 mm, avec étanchement contre les liquides

-inserts enlevables en caillebotis galvanisés,
chargement: 1000 kg/m².

- isolation thermique des parois, toit et portes
par panneaux à 45 mm.

Essai de type par:

Deutsches Instituts für Bautechnik (DIBt) Berlin

Admission surveillance des travaux Z-38.5-94.

VERSION ISOLEE, GALVANISEE:

Dim ext.: 1950 x 2350 x 2340 (L x P x H en mm)

Dim int.: 1775 x 2062 x 2051 (L x P x H en mm)

Capacité: 6300 l

Admission pour le stockage en sécurité
des liquides polluant d'eau WGK 1 - 3,
liquides combustibles F+, F et inflammables,
à l'extérieure ou dans les bâtiments sous
l'observation des spécifications coupe-feu.

Contruction de conteneur:

-cloisons et éléments de toit profilé trapézoïdal,
profils de sol en tôle d'acier.

-porte battante en acier galvanisé,

largeur: 1294 mm, hauteur: 1996 mm,

butoir en droite, mise en place à large versant

-verrouillage simple.

-serrure à queue avec poignées de porte et
cylindre de sécurité avec 2 clés.

-toit accessible, résistant de 125 kg/m²
charge de neige.

-évacuation d'eau grâce au gouttières du dedans.

-bac de rétention en tôle d'acier galvanisée,
Ø 3 mm, avec étanchement contre les liquides

-inserts enlevables en caillebotis galvanisés,
chargement: 1000 kg/m².

- isolation thermique des parois, toit et portes
par panneaux à 45 mm.

Essai de type par:

Deutsches Instituts für Bautechnik (DIBt) Berlin

Admission surveillance des travaux Z-38.5-94.

Catégorie de marchandises	conteneur de stockage
Largeur extérieure	2350 mm
Profondeur extérieure	1950 mm
hauteur extérieure	2340 mm