

Artikelnummer: 1.52.313

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Stahlblech lackiert in RAL 6010 Grasgrün

Maße außen: ca. 2350 x 4020 x 2340 (LxBxH in mm)

Maße innen: ca. 2152 x 3935 x 2051 (LxBxH in mm)

Kapazität: 10000 l

Zugelassen für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten WGK 1 - 3, brennbaren Flüssigkeiten, F+, F und entzündlichen.

Containeraufbau:

- Wände und Dachelemente aus verzinkten Trapezprofilen, Bodenprofile aus Stahlblech.
- 1-flügelige, feuerverzinkte Stahltür, 1294 mm breit und 1996 mm hoch, Türanschlag rechts (Einbau auf der langen Seite, wahlweise auf Längs- oder Schmalseite möglich).
- Einfachverriegelung
- Einsteckschloss mit Drückergarnitur und Sicherheitszylinder und 2 Schlüsseln.
- Begehbare Dach ist auf 125 kg/m² Schneelast ausgelegt.
- Entwässerung erfolgt über innenliegende Dachrinnen.
- Bodenwanne aus 3 mm starkem, verzinktem Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt.
- Stallebene aus verzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m².

Prüfung:

Allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-94 vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) Berlin

Stahlblech lackiert in RAL 6010 Grasgrün

Maße außen: ca. 2350 x 4020 x 2340 (LxBxH in mm)

Maße innen: ca. 2152 x 3935 x 2051 (LxBxH in mm)

Kapazität: 10000 l

Zugelassen für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten WGK 1 - 3, brennbaren Flüssigkeiten,

Ausschreibungstext

F+, F und entzündlichen.

Containeraufbau:

- Wände und Dachelemente aus verzinkten Trapezprofilen, Bodenprofile aus Stahlblech.
- 1-flügelige, feuerverzinkte Stahltür, 1294 mm breit und 1996 mm hoch, Türanschlag rechts (Einbau auf der langen Seite, wahlweise auf Längs- oder Schmalseite möglich).
- Einfachverriegelung
- Einsteckschloss mit Drückergarnitur und Sicherheitszylinder und 2 Schlüsseln.
- Begehbare Dach ist auf 125 kg/m² Schneelast ausgelegt.
- Entwässerung erfolgt über innenliegende Dachrinnen.
- Bodenwanne aus 3 mm starkem, verzinktem Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt.
- Stallebene aus verzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m².

Prüfung:

Allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-94 vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) Berlin

HW-Kategorie	Lagercontainer
Außenbreite ca.	4020 mm
Außentiefe ca.	2350 mm
Außenhöhe ca.	2340 mm