

Artikelnummer: 1.96.100

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

mediumberührte Teile aus Edelstahl 1.4301
und PTFE, elektrostatisch leitfähig,
Auslaufbogen abschraubbar.
Eintauchtiefe: 910 mm
Fördermenge pro Hub: 560 ml
Gesamtlänge: 1.030 mm
Tauchrohr-Durchmesser: 32 mm

mediumberührte Teile aus Edelstahl 1.4301
und PTFE, elektrostatisch leitfähig,
Auslaufbogen abschraubbar.
Eintauchtiefe: 910 mm
Fördermenge pro Hub: 560 ml
Gesamtlänge: 1.030 mm
Tauchrohr-Durchmesser: 32 mm

HW-Kategorie

Pumpen