

Artikelnummer: 1.96.105

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Absperrhahn und Auslauffülle,
mediumberührte Teile aus Edelstahl 1.4301
und PTFE, elektrostatisch leitfähig,
Auslaufschlauch abschraubbar.
Eintauchtiefe: 910 mm
Fördermenge pro Hub: 560 ml
Gesamtlänge: 1.030 mm
Tauchrohr-Durchmesser: 32 mm

Absperrhahn und Auslauffülle,
mediumberührte Teile aus Edelstahl 1.4301
und PTFE, elektrostatisch leitfähig,
Auslaufschlauch abschraubbar.
Eintauchtiefe: 910 mm
Fördermenge pro Hub: 560 ml
Gesamtlänge: 1.030 mm
Tauchrohr-Durchmesser: 32 mm

HW-Kategorie

Pumpen