

Artikelnummer: 1.96.130

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Dichtungen aus EPDM,
Pumpe ist gasdicht und komplett absperrrbar
mit zwei Kugelhähnen,
Eintauchtiefe 600 mm,
passend zu den laborüblichen Edelstahltrommeln
Förderleistung 10 l/min, mit R2 "-Feingewinde.

Dichtungen aus EPDM,
Pumpe ist gasdicht und komplett absperrrbar
mit zwei Kugelhähnen,
Eintauchtiefe 600 mm,
passend zu den laborüblichen Edelstahltrommeln
Förderleistung 10 l/min, mit R2 "-Feingewinde.

HW-Kategorie

Pumpen