

Numéro d'article: 11.50.100

Gamme de produits équipement de
sécurité

Catégorie de produit

pour liquides industriels
liant non-tissé d'une structure
de microfibres en polypropylène
Dimensions: env. 400 x 500 mm
perforation verticale,
capacité max.: 101 l par conditionnement.
Nous recommandons à utiliser le surface lisse
non tissé comme support de travail.

pour liquides industriels
liant non-tissé d'une structure
de microfibres en polypropylène
Dimensions: env. 400 x 500 mm
perforation verticale,
capacité max.: 101 l par conditionnement.
Nous recommandons à utiliser le surface lisse
non tissé comme support de travail.

Catégorie de marchandises

Produits d'urgence