

Numéro d'article: 11.50.300

Gamme de produits aménagement de
sécurité

Catégorie de produit

pour liquides industriels
liant non-tissé d'une structure
de microfibres en polypropylène
Dimensions: env. 800 mm x 40 m
perforation en travers, tous les 500 mm
capacité max.: 180 l par conditionnement.
Contrôle délivré par
MPA NRW, Dortmund
et l'Institut d'Hygiène, Gelsenkirchen.

pour liquides industriels
liant non-tissé d'une structure
de microfibres en polypropylène
Dimensions: env. 800 mm x 40 m
perforation en travers, tous les 500 mm
capacité max.: 180 l par conditionnement.
Contrôle délivré par
MPA NRW, Dortmund
et l'Institut d'Hygiène, Gelsenkirchen.

Catégorie de marchandises

Produits d'urgence