

Numéro d'article: 11.51.100

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

liant non-tissé d'une structure
de microfibres en polypropylène

Dimensions: env. 400 x 500 mm

perforation verticale,

capacité max.: 101 l par conditionnement.

Nous recommandons à utiliser le surface lisse
non tissé comme support de travail.

liant non-tissé d'une structure

de microfibres en polypropylène

Dimensions: env. 400 x 500 mm

perforation verticale,

capacité max.: 101 l par conditionnement.

Nous recommandons à utiliser le surface lisse
non tissé comme support de travail.

Catégorie de marchandises

Produits d'urgence