

Numéro d'article: 11.51.200

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

pour liquides industriels

liant non-tissé d'une structure

de microfibres en polypropylène

Dimensions: env. 800 mm x 40 m

perforation verticale, tous les 500 mm

capacité max.: 162 l par conditionnement.

Nous recommandons à utiliser le surface lisse
non tissé comme support de travail.

pour liquides industriels

liant non-tissé d'une structure

de microfibres en polypropylène

Dimensions: env. 800 mm x 40 m

perforation verticale, tous les 500 mm

capacité max.: 162 l par conditionnement.

Nous recommandons à utiliser le surface lisse
non tissé comme support de travail.

Catégorie de marchandises

Produits d'urgence