

Numéro d'article: 11.52.300

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

liant non-tissé d'une structure
de microfibres en polypropylène
Dimensions: env. 800 mm x 40 m
perforation en travers, tous les 500 mm
capacité max.: 173 l par conditionnement.
Contrôle délivré par
MPA NRW, Dortmund
et l'Institut d'Hygiène, Gelsenkirchen.

liant non-tissé d'une structure
de microfibres en polypropylène
Dimensions: env. 800 mm x 40 m
perforation en travers, tous les 500 mm
capacité max.: 173 l par conditionnement.
Contrôle délivré par
MPA NRW, Dortmund
et l'Institut d'Hygiène, Gelsenkirchen.

Catégorie de marchandises

Produits d'urgence