

Abluftüberwachung mit Ventilator line

Artikelnummer: 2.00.320-1

Produktbereich Sicherheitsausstattung**Produktkategorie**

HW-Kategorie	Lüftungssysteme
Linie	Abluftüberwachung mit Ventilator
Außenbreite ca.	310 mm
Außentiefe ca.	260 mm
Außenhöhe ca.	275 mm
Spannungsversorgung	230V - 50Hz - IEC 61439
Anschlussstecker Typ	Typ E+F: CEE 7/7
Potentialfreier Kontakt	ja - 2x
Überwachung Abluft	ja
Produkt Material	Stahlblech
Produkt Farbe	Silber mit Perlglimmer-Effekt
Anzeige	ja - Fehleranzeige integriert
ATEX Konformität	CE Ex II (3) [c IIB T4]
Geräuschpegel	Geräuschpegel Lp5A 34 - 56 dB (A)
Überwachung Spannungsversorgung	ja
Alarmierung	ja - optisch und akustisch