

Abluftüberwachung mit Ventilator line

Artikelnummer: 2.00.322

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

HW-Kategorie	Monitoring
Linie	Abluftüberwachung mit Ventilator
CE-Konformität	ja
Außenbreite ca.	310 mm
Außentiefe ca.	260 mm
Außenhöhe ca.	290 mm
Spannungsversorgung	230V - 50Hz - IEC 61439
Anschlussstecker Typ	Typ E+F: CEE 7/7
Potentialfreier Kontakt	ja - 2x
Überwachung Abluft	ja
Produkt Material	Stahlblech
Produkt Farbe	Silber mit Perlglimmer-Effekt
Anzeige	ja - Fehleranzeige integriert
ATEX Konformität	CE Ex II (3) G [n T4]
Geräuschpegel	Geräuschpegel Lp5A 34 - 56 dB (A)
Überwachung Spannungsversorgung	ja
Alarmierung	ja - optisch und akustisch
IoT-Konnektivität	Funk - BT