

## Filteraufsatz für Säuren und Laugen line

Artikelnummer: 2.00.397-1S

**Produktbereich** Sicherheitsausstattung  
**Produktkategorie**

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>HW-Kategorie</b>              | Lüftungssysteme                          |
| <b>Linie</b>                     | Filteraufsatz für Säuren und Laugen      |
| <b>CE-Konformität</b>            | ja                                       |
| <b>Außenbreite ca.</b>           | 460 mm                                   |
| <b>Außentiefe ca.</b>            | 415 mm                                   |
| <b>Außenhöhe ca.</b>             | 310 mm                                   |
| <b>Spannungsversorgung</b>       | 230V - 50Hz - IEC 61439                  |
| <b>Anschlussstecker Typ</b>      | Typ E+F: CEE 7/7                         |
| <b>Potentialfreier Kontakt</b>   | ja                                       |
| <b>Überwachung Abluft</b>        | ja                                       |
| <b>Produkt Material</b>          | Stahlblech                               |
| <b>Produkt Farbe</b>             | Silber mit Perlglimmer-Effekt            |
| <b>Anzeige</b>                   | ja - Fehleranzeige integriert            |
| <b>Aktivkohlefilter</b>          | ja - wechselbar                          |
| <b>Filtermedium</b>              | Säuren und Laugen gem. Stoffliste        |
| <b>Partikelfilter</b>            | ja - wechselbar                          |
| <b>Aktivkohlefilter Leistung</b> | 30% der Füllmenge der angegebenen Medien |

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ATEX Konformität</b>                     | CE Ex II (3) G [n T4]      |
| <b>Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG</b> | ja                         |
| <b>PTB Zulassung</b>                        | ja - Nr. 14 ATEX D027      |
| <b>Geräuschpegel</b>                        | Geräuscharm                |
| <b>Überwachung Filter</b>                   | ja - Wechselintervall      |
| <b>Alarmierung</b>                          | ja - optisch und akustisch |
| <b>Produkt-Zubehör</b>                      | 2.00.399S                  |