

## PREMIUM line

Numéro d'article: 29-200662-051

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Gamme de produits</b>    | armoires de sécurité               |
| <b>Catégorie de produit</b> | Type 90 - liquides<br>inflammables |

Découvrez la solution peu encombrante pour le stockage de grandes quantités de substances dangereuses, la PREMIUM line de DÜPERTHAL avec 90 minutes de protection contre l'incendie. Découvrez la polyvalence et le confort que vous offrent les armoires de sécurité PREMIUM.

- **Santé**

La ventilation et l'extraction d'air dans chaque niveau de l'armoire assurent un échange d'air optimisé.

- **Sécurité**

Portes pliantes peu encombrantes pour plus d'espace de mouvement, en cas d'incendie avec fermeture automatique de la porte sans blocage.

- **Sécurité au travail**

Équipées de série de raccords pour liaison équipotentielle sur l'armoire aident à éviter la formation d'étincelles.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>ligne</b>                      | PREMIUM         |
| <b>Type</b>                       | 90              |
| <b>Type de stockage</b>           | stockage passif |
| <b>Fonction</b>                   | stocker         |
| <b>raccord de mise à la terre</b> | oui             |
| <b>connexion d'aération</b>       | oui             |
| <b>TÜV-Süd type de Certificat</b> | GS              |
| <b>DIN EN 14470 - 1</b>           | oui             |
| <b>DIN EN 16121/16122</b>         | oui             |
| <b>Conformité CE</b>              | oui             |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Largeur extérieure                             | 594 mm                       |
| Profondeur extérieure                          | 597 mm                       |
| hauteur extérieure                             | 2037 mm                      |
| capacité de charge max. par espace de stockage | 40 kg                        |
| Matériau du revêtement d'armoire               | tôle d'acier                 |
| couleur de l'armoire                           | RAL 7035                     |
| socle                                          | classique                    |
| Hauteur du socle                               | 89 mm                        |
| couleur du socle                               | RAL 7015                     |
| Type de porte                                  | porte pliante                |
| Couleur de la porte                            | RAL 1018                     |
| butoir de porte                                | à droite                     |
| poignée de porte                               | Poignée en arceau nickel mat |
| serrure                                        | serrure à cylindre           |
| verrouillage                                   | ouvert                       |
| Revêtement intérieur (couleur)                 | tôle d'acier                 |
| bac de rétention au sol                        | ferme                        |
| Etagère                                        | oui                          |
| Niveaux de stockage (LE)                       | 4                            |
| espaces de stockage (LB)                       | 4                            |
| hauteur ajustable                              | 356 mm                       |