

CLASSIC line

Numéro d'article: 29-200667-006

Gamme de produits	armoires de sécurité
Catégorie de produit	Type 90 - pour salles blanches

Armoire de sécurité avec porte battante pour le stockage de substances dangereuses dans les salles blanches et les locaux de travail conformément à TRGS 510. Convient pour une installation dans des salles blanches.

- **Santé**

L'alimentation et l'extraction d'air à chaque niveau de l'armoire assurent un échange d'air optimisé.

- **Sécurité**

En cas d'incendie, un thermocouple déclenche automatiquement la fermeture de la porte sans blocage.

- **Sécurité au travail**

Des raccords pour liaison équipotentielle en série sur l'armoire aident à éviter la formation d'étincelles.

ligne	CLASSIC
Type	90
Type de stockage	stockage passif
Fonction	stocker
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui
TÜV-Süd type de Certificat	GS
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui
Largeur extérieure	594 mm
Profondeur extérieure	612 mm
hauteur extérieure	2045 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	75 kg

Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 9006
socle	classique
Hauteur du socle	89 mm
couleur du socle	RAL 7015
Type de porte	porte battante
Couleur de la porte	RAL 9006
butoir de porte	à droite
poignée de porte	Poignée en arceau nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
Revêtement intérieur (couleur)	acier inoxydable V2A
bac de rétention au sol	ferme
étagère de stockage	oui
Niveaux de stockage (LE)	4
espaces de stockage (LB)	4
hauteur ajustable	390 mm