

## HSC UTS line

Numéro d'article: 39-061467-015

<b>Gamme de produits</b>	armoires de sécurité
<b>Catégorie de produit</b>	Type 90 - stockage combiné

Si vous devez stocker de manière compacte des acides, des bases et des liquides inflammables, la HSC UTS ergo line est recommandée. Outre une résistance au feu de 90 minutes, cette solution polyvalente sous-plan de travail offre un nouveau niveau de sécurité et de confort pour votre poste de travail.

- **Santé**  
Une disposition idéale des arrivées et évacuations d'air garantit un échange d'air optimisé.
- **Sécurité**  
Stockage sûr de différentes substances dangereuses dans un espace réduit.
- **Sécurité au travail**  
Des raccords pour liaison équipotentielle fournis de série sur l'armoire aident à éviter la formation d'étincelles.

<b>ligne</b>	HSC UTS
<b>Type</b>	90
<b>Type de stockage</b>	stockage passif
<b>Fonction</b>	stocker
<b>raccord de mise à la terre</b>	oui
<b>connexion d'aération</b>	oui
<b>TÜV-Süd type de Certificat</b>	GS
<b>DIN EN 14470 - 1</b>	oui
<b>DIN EN 16121/16122</b>	oui
<b>Conformité CE</b>	oui
<b>Largeur extérieure</b>	1400 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	594 mm
<b>hauteur extérieure</b>	631 mm

<b>Matériau du revêtement d'armoire</b>	tôle d'acier
<b>couleur de l'armoire</b>	RAL 7035
<b>socle</b>	classique
<b>Hauteur du socle</b>	35 mm
<b>couleur du socle</b>	RAL 7015
<b>Type de porte</b>	porte battante
<b>Couleur de la porte</b>	RAL 1018 / RAL 9002
<b>poignée de porte</b>	Poignée en arceau, nickel mat
<b>serrure</b>	serrure à cylindre
<b>verrouillage</b>	ouvert
<b>bac de rétention au sol</b>	à rallonges
<b>Etagère</b>	oui
<b>Niveaux de stockage (LE)</b>	1
<b>espaces de stockage (LB)</b>	2
<b>Armoire latérale</b>	armoire de stockage
<b>Typ 90 Schrank</b>	UTS
<b>Zusatzausstattung</b>	