

Numéro d'article: 4.272.60

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

capacité de charge: env. 2 x 34 litres

dim. ext.: env. 895 x 496 x 845 (L x P x H mm)

bassin (int.): 2 x 438 x 406 x 305 (L x P x H mm)

bassin, couvercle et bâti support en

tôle d'acier, laquée en rouge.

filetage-3/4" en fond du bassin pour

déchargement efficace.

Pour le nettoyage des pièces extrêmement salées.

Prénettoyage dans la 1ère chambre, nettoyage

final dans la 2ième chambre.

Grâce aux ressorts de pression à gas,

le couvercle se ferme légèrement.

Vérifications: essai FM.

capacité de charge: env. 2 x 34 litres

dim. ext.: env. 895 x 496 x 845 (L x P x H mm)

bassin (int.): 2 x 438 x 406 x 305 (L x P x H mm)

bassin, couvercle et bâti support en

tôle d'acier, laquée en rouge.

filetage-3/4" en fond du bassin pour

déchargement efficace.

Pour le nettoyage des pièces extrêmement salées.

Prénettoyage dans la 1ère chambre, nettoyage

final dans la 2ième chambre.

Grâce aux ressorts de pression à gas,

le couvercle se ferme légèrement.

Vérifications: essai FM.

Catégorie de marchandises	Cuves de nettoyage
Largeur extérieure	406 mm
Profondeur extérieure	895 mm
hauteur extérieure	305 mm