

## TAP line

Numéro d'article: 49-201265-027

<b>Gamme de produits</b>	armoires de sécurité
<b>Catégorie de produit</b>	Type 90 - liquides inflammables

La TAP line Type 90 de DÜPERTHAL est spécialement conçue pour le prélèvement de médias à partir de bidons et de petits fûts. Cela permet des flux de travail flexibles et une organisation plus efficace de la chaîne de valeur interne. Cela conduit effectivement à la libération de ressources qui peuvent être utilisées de manière active et axée sur les résultats pour la recherche.

- **Ventilation technique**

aspiration des vapeurs directe lors du remplissage ainsi que la ventilation d'admission et d'extraction dans chaque niveau de l'armoire.

- **Sécurité**

Prélèvement sécurisé de médias à partir de bidons et de fûts vers des récipients plus petits conformément à la TRGS 509 (stockage actif).

- **Sécurité au travail**

Revêtement poudré conducteur livré de série et système de mise à la terre continu conformément à la TRGS 727.

- **Monitoring mit DÜPERTHAL connect**

Matériel de monitoring pour le niveau de remplissage inclus et prêt pour l'utilisation en ligne des données de monitoring dans l'application DÜPERTHAL connect.

<b>ligne</b>	TAP
<b>Type</b>	90
<b>Type de stockage</b>	stockage actif
<b>Fonction</b>	Remplissage
<b>raccord de mise à la terre</b>	oui
<b>connexion d'aération</b>	oui

<b>TÜV-Süd type de Certificat</b>	GS
<b>DIN EN 14470 - 1</b>	oui
<b>DIN EN 16121/16122</b>	oui
<b>Conformité CE</b>	oui
<b>Largeur extérieure</b>	1194 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	612 mm
<b>hauteur extérieure</b>	2045 mm
<b>capacité de charge max. par espace de stockage</b>	75 kg
<b>Contact libre de potentiel</b>	oui
<b>Matériau du revêtement d'armoire</b>	tôle d'acier
<b>couleur de l'armoire</b>	gris conducteur électrique
<b>socle</b>	classique
<b>Hauteur du socle</b>	89 mm
<b>couleur du socle</b>	RAL 7015
<b>Type de porte</b>	porte battante
<b>Couleur de la porte</b>	conducteur électrique bleu
<b>poignée de porte</b>	Poignée en arceau nickel mat
<b>serrure</b>	serrure à cylindre
<b>verrouillage</b>	ouvert

<b>Revêtement intérieur (couleur)</b>	tôle d'acier
<b>bac de rétention au sol</b>	ferme
<b>étagère de stockage</b>	oui
<b>Niveaux de stockage (LE)</b>	3
<b>espaces de stockage (LB)</b>	3
<b>hauteur ajustable</b>	341 mm
<b>Aménagement supplémentaire</b>	oui
<b>adaptateur de charge</b>	oui
<b>contrôle d'air d'échappement</b>	oui avec ventilateur
<b>système de ventilation</b>	ja mit Gehäuse und Anzeige
<b>Affichage</b>	ja - Display, mehrzeilig
<b>Alerte</b>	ja - optisch und akustisch