

SUPPLY line

Numéro d'article: 49-201777-031

Gamme de produits	armoires de sécurité
Catégorie de produit	Type 90 - liquides inflammables

La SUPPLY line Type 90 de DÜPERTHAL est spécialement conçue pour le prélèvement sécurisé de médias à partir de fûts. Cela permet l'intégration dans les chaînes de processus existantes et une organisation plus efficace de la chaîne de valeur interne. Toutes les armoires de la SUPPLY line sont d'ores et déjà équipées de multiples fonctionnalités supplémentaires qui accroissent la sécurité et le confort de travail.

- **Ventilation technique**

L'admission et l'extraction d'air ainsi que la surveillance de la fonction d'évacuation minimisent l'atmosphère explosive lors du soutirage.

- **Sécurité**

Approvisionnement sécurisé en médias et intégration dans la chaîne de processus conformément à la TRGS 509 (stockage actif).

- **Protection au travail**

Revêtement poudré conducteur installé de série et système de mise à la terre continu conformément à la TRGS 727.

- **Monitoring mit DÜPERTHAL connect**

Matériel de monitoring pour le niveau de remplissage inclus et prêt pour l'utilisation en ligne des données de monitoring dans l'application DÜPERTHAL connect.

ligne	SUPPLY
Type	90
Type de stockage	stockage actif - préparé
Fonction	stocker
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

TÜV-Süd type de Certificat	GS
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui
Largeur extérieure	1654 mm
Profondeur extérieure	747 mm
hauteur extérieure	2045 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	250 kg
Contact libre de potentiel	oui
Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	électriquement conducteur gris
socle	classique
Hauteur du socle	89 mm
couleur du socle	RAL 7015
Type de porte	porte battante
Couleur de la porte	électrique conducteur bleu
poignée de porte	Poignée en arceau nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
bac de rétention au sol	ferme
bac de rétention au sol insert	caillebotis
Niveaux de stockage (LE)	1
espaces de stockage (LB)	2
hauteur ajustable	1177 mm
Aménagement supplémentaire	oui
contrôle d'air d'échappement	oui avec ventilateur
système de ventilation	ja mit Gehäuse und Anzeige
Affichage	ja - Display, mehrzeilig
Alerte	ja - optisch und akustisch