

## SUPPLY line

Artikelnummer: 49-201777-032

**Produktbereich**                      Sicherheitschränke  
**Produktkategorie**                  Typ 90 - brennbare  
   Flüssigkeiten

Die SUPPLY line Typ 90 von DÜPERTHAL ist speziell für die sichere Medienentnahme aus Fässern ausgelegt. Dies ermöglicht die Einbindung in vorhandene Prozessketten und eine effizientere Gestaltung der internen Wertschöpfungskette. Alle Schränke der SUPPLY line sind bereits mit vielseitigen zusätzlichen Funktionalitäten ausgestattet, die Sicherheit und Arbeitskomfort erhöhen.

- **Technische Lüftung**

Be- und Entlüftung und Überwachung der Abluffunktion minimieren die explosionsfähige Atmosphäre beim Abfüllen.

- **Sicherheit**

Sichere Medienversorgung und Einbindung in die Prozesskette gemäß TRGS 509 (aktive Lagerung).

- **Arbeitsschutz**

Serienmäßig ableitfähige Pulverbeschichtung und durchgängiges Erdungssystem gem. TRGS 727.

- **Monitoring mit DÜPERTHAL connect**

Monitoring Hardware für Füllstand inklusive und vorbereitet für Onlinenutzung der Monitoringdaten in DÜPERTHAL connect App.

<b>Linie</b>	SUPPLY
<b>Typ</b>	90
<b>Lagerart</b>	aktive Lagerung - vorbereitet
<b>Funktion</b>	Lagern
<b>Erdungsanschluss</b>	ja
<b>Lüftungsanschluss</b>	ja
<b>TÜV-Süd Zertifikatsart</b>	GS
<b>DIN EN 14470-1</b>	ja
<b>DIN EN 16121/16122</b>	ja
<b>CE-Konformität</b>	ja

<b>Außenbreite ca.</b>	1654 mm
<b>Außentiefe ca.</b>	747 mm
<b>Außenhöhe ca.</b>	2045 mm
<b>max. Traglast pro Lagerbereich</b>	250 kg
<b>Potentialfreier Kontakt</b>	ja
<b>Schrankverkleidung Material</b>	Stahlblech
<b>Schrankfarbe</b>	elektrisch ableitfähig grau
<b>Sockel</b>	klassisch
<b>Sockelhöhe ca.</b>	89 mm
<b>Sockelfarbe</b>	RAL 7015
<b>Türart</b>	Flügeltür
<b>Türfarbe</b>	elektrisch ableitfähig blau
<b>Türgriff</b>	Bügelgriff Nickel matt
<b>Schloss</b>	Zylinderschloss
<b>Verriegelung</b>	offen
<b>Innenausstattung Material</b>	Stahlblech
<b>Bodenauffangwanne</b>	fest
<b>Bodenauffangwanne Einsatz</b>	Gitterrost
<b>Lagerebenen (LE)</b>	1
<b>Lagerbereiche (LB)</b>	2
<b>Einstellhöhe ca.</b>	1177 mm
<b>Zusatzausstattung</b>	ja
<b>Überwachung Abluft</b>	ja mit Anzeige