

Artikelnummer: 5.09.020

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

schwarz, elektrostatisch leitfähig,

Maße: 300 x 204 x 495 (L x B x H in mm)

Einfüllöffnung: D ca. 61 mm

Materialfarbe schwarz, inkl. Schraubverschluss.

Zulassung als Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter der

Verpackungsgruppe II und III nach ADR, RID,

IMGD-Code und ICAO, IATA

Hinweise: Grenzwerte der Füllgüter beachten.

Hinweis:

Um den dichten Verschluss der Verschraubung zu gewährleisten, muss diese mit einem Drehmoment von 20 Nm zuge dreht werden.

Wir empfehlen hierfür den Einsatz von einer speziellen Verschlusszange Art.-Nr. 5.09.003.

Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

schwarz, elektrostatisch leitfähig,

Maße: 300 x 204 x 495 (L x B x H in mm)

Einfüllöffnung: D ca. 61 mm

Materialfarbe schwarz, inkl. Schraubverschluss.

Zulassung als Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter der

Verpackungsgruppe II und III nach ADR, RID,

IMGD-Code und ICAO, IATA

Hinweise: Grenzwerte der Füllgüter beachten.

Hinweis:

Um den dichten Verschluss der Verschraubung zu gewährleisten, muss diese mit einem Drehmoment von 20 Nm zuge dreht werden.

Wir empfehlen hierfür den Einsatz von einer speziellen Verschlusszange Art.-Nr. 5.09.003.

Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

HW-Kategorie	Sicherheitsbehälter
Außenbreite ca.	204 mm
Außentiefe ca.	300 mm
Außenhöhe ca.	495 mm