

Numéro d'article: 5.11.010

Gamme de produits aménagement de
sécurité

Catégorie de produit

Pour la collection est le transport interne
des liquides combustibles.

Bidon en polyéthylène noir,
conducteur électrique, recyclable.

Ouverture de remplissage: Ø 56 mm

Avec indicateur de niveau contre
des antidébordements.

Excellent resistance aux fluides.

Indication selon GefStoffV

et BGV A8 en préparation.

Pour la collection est le transport interne
des liquides combustibles.

Bidon en polyéthylène noir,
conducteur électrique, recyclable.

Ouverture de remplissage: Ø 56 mm

Avec indicateur de niveau contre
des antidébordements.

Excellent resistance aux fluides.

Indication selon GefStoffV

et BGV A8 en préparation.

Catégorie de marchandises

Récipients de sécurité

Largeur extérieure

198 mm

Profondeur extérieure

298 mm

hauteur extérieure

264 mm