

## DISPOSAL line

Numéro d'article: 500025

<b>Gamme de produits</b>	armoires de sécurité
<b>Catégorie de produit</b>	Type 90 - liquides inflammables

Spécialement conçue pour le stockage de différents déchets chimiques, la DISPOSAL line est équipée de nombreuses fonctionnalités supplémentaires polyvalentes qui rendent le travail plus facile et plus sûr. Choisissez parmi les nombreuses options supplémentaires exactement ce qu'il faut pour votre laboratoire. Créez un environnement de travail entièrement personnalisé, adapté précisément à vos besoins et à vos processus de travail.

- **ventilation technique**  
aspiration des vapeurs directe lors du remplissage réduit l'atmosphère explosive.
- **Sécurité**  
Évacuation sûre des milieux ou transvasement dans des récipients jusqu'à 10 litres conformément à TRGS 509 (stockage actif).
- **Protection du travail**  
Fourni de série : revêtement poudré conducteur et système de mise à la terre continu conformément à TRGS 727.
- **Monitoring mit DÜPERTHAL connect**  
Matériel de monitoring pour le niveau de remplissage inclus et prêt pour l'utilisation en ligne des données de monitoring dans l'application DÜPERTHAL connect.

<b>ligne</b>	DISPOSAL
<b>Type</b>	90
<b>Type de stockage</b>	stockage actif
<b>Fonction</b>	Remplissage
<b>raccord de mise à la terre</b>	oui
<b>connexion d'aération</b>	oui

<b>TÜV-Süd type de Certificat</b>	GS
<b>DIN EN 14470 - 1</b>	oui
<b>DIN EN 16121/16122</b>	oui
<b>Conformité CE</b>	oui
<b>Largeur extérieure</b>	601 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	594 mm
<b>hauteur extérieure</b>	631 mm
<b>capacité de charge max. par espace de stockage</b>	45 kg
<b>Contact libre de potentiel</b>	oui
<b>Matériau du revêtement d'armoire</b>	tôle d'acier
<b>couleur de l'armoire</b>	gris électriquement conducteur
<b>socle</b>	classique
<b>Hauteur du socle</b>	35 mm
<b>couleur du socle</b>	RAL 7015
<b>Type de porte</b>	porte battante
<b>Couleur de la porte</b>	bleu conducteur électrique
<b>butoir de porte</b>	à droite
<b>poignée de porte</b>	Poignée en arc nickel mat
<b>serrure</b>	serrure à cylindre
<b>verrouillage</b>	ouvert
<b>Revêtement intérieur (couleur)</b>	tôle d'acier
<b>bac de rétention au sol</b>	à rallonges
<b>bac de rétention au sol insert</b>	insert pour récipient
<b>Niveaux de stockage (LE)</b>	1
<b>espaces de stockage (LB)</b>	1
<b>hauteur ajustable</b>	400 mm

<b>Nombre de sondes de niveau de remplissage</b>	1
<b>Nombre de récipients</b>	2
<b>Nombre de passages</b>	1
<b>taille du récipient</b>	10 L
<b>contrôle du niveau de remplissage</b>	oui
<b>Affichage</b>	ja - Touchdisplay
<b>Zusatzausstattung</b>	