

## DISPOSAL line

Artikelnummer: 500026

<b>Produktbereich</b>	Sicherheitsschränke
<b>Produktkategorie</b>	Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten

Speziell zur Aufbewahrung von unterschiedlichen chemischen Abfällen ist die DISPOSAL line mit vielseitigen Zusatzfunktionalitäten ausgestattet, die das Arbeiten leichter und auch sicherer gestalten. Wählen Sie aus den vielfältigen Zusatzoptionen genau das Richtige für Ihr Labor. Schaffen Sie sich eine ganz individuelle Arbeitsumgebung, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Arbeitsvorgänge zugeschnitten ist.

- **Technische Lüftung**

Objektabsaugung direkt beim Abfüllen minimieren die explosionsfähige Atmosphäre.

- **Sicherheit**

Sichere Medienentsorgung bzw. Umfüllen in Behältnisse bis zu 30 Liter gemäß TRGS 509 (aktive Lagerung).

- **Arbeitsschutz**

Serienmäßig ableitfähige Pulverbeschichtung und durchgängiges Erdungssystem gemäß TRGS 727.

<b>Linie</b>	DISPOSAL
<b>Typ</b>	90
<b>Lagerart</b>	aktive Lagerung
<b>Funktion</b>	Abfüllen
<b>Erdungsanschluss</b>	ja
<b>Lüftungsanschluss</b>	ja
<b>TÜV-Süd Zertifikatsart</b>	GS
<b>DIN EN 14470-1</b>	ja
<b>DIN EN 16121/16122</b>	ja
<b>CE-Konformität</b>	ja

<b>Außenbreite ca.</b>	1100 mm
<b>Außentiefe ca.</b>	594 mm
<b>Außenhöhe ca.</b>	631 mm
<b>max. Traglast pro Lagerbereich</b>	45 kg
<b>Potentialfreier Kontakt</b>	ja
<b>Schrankverkleidung Material</b>	Stahlblech
<b>Schrankfarbe</b>	elektrisch ableitfähig grau
<b>Sockel</b>	klassisch
<b>Sockelhöhe ca.</b>	35 mm
<b>Sockelfarbe</b>	RAL 7015
<b>Türart</b>	Flügeltür
<b>Türfarbe</b>	elektrisch ableitfähig blau
<b>Türanschlag</b>	rechts
<b>Türgriff</b>	Bügelgriff Nickel matt
<b>Schloss</b>	Zylinderschloss
<b>Verriegelung</b>	offen

<b>Innenausstattung Material</b>	Stahlblech
<b>Bodenauffangwanne</b>	ausziehbar
<b>Bodenauffangwanne Einsatz</b>	Behälter Einsatz
<b>Lagerebenen (LE)</b>	1
<b>Lagerbereiche (LB)</b>	1
<b>Einstellhöhe ca.</b>	400 mm
<b>Zusatzausstattung</b>	ja
<b>Anzahl Füllstandsensoren</b>	2
<b>Anzahl Behälter</b>	4
<b>Anzahl Durchführungen</b>	2
<b>Behältergröße</b>	10 L
<b>Überwachung Füllstand</b>	ja