

DISPOSAL line

Numéro d'article: 500026

Gamme de produits	Armoires de sécurité
Catégorie de produit	Type 90 - liquides inflammables

Spécialement conçue pour le stockage de différents déchets chimiques, la DISPOSAL line est équipée de nombreuses fonctionnalités supplémentaires polyvalentes qui rendent le travail plus facile et plus sûr. Choisissez parmi les nombreuses options supplémentaires exactement ce qu'il faut pour votre laboratoire. Créez un environnement de travail entièrement personnalisé, adapté précisément à vos besoins et à vos processus de travail.

- **ventilation technique**
aspiration des vapeurs directe lors du remplissage réduit l'atmosphère explosive.
- **Sécurité**
Évacuation sûre des milieux ou transvasement dans des récipients jusqu'à 10 litres conformément à TRGS 509 (stockage actif).
- **Protection du travail**
Fourni de série : revêtement poudré conducteur et système de mise à la terre continu conformément à TRGS 727.
- **Monitoring mit DÜPERTHAL connect**
Matériel de monitoring pour le niveau de remplissage inclus et prêt pour l'utilisation en ligne des données de monitoring dans l'application DÜPERTHAL connect.

ligne	DISPOSAL
Type	90
Type de stockage	stockage actif
Fonction	Remplissage
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

TÜV-Süd type de Certificat	GS
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui
Largeur extérieure	1100 mm
Profondeur extérieure	594 mm
hauteur extérieure	631 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	45 kg
Contact libre de potentiel	oui
Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	électriquement conducteur gris
socle	classique
Hauteur du socle	35 mm
couleur du socle	RAL 7015
Type de porte	porte battante
Couleur de la porte	électriquement conducteur bleu
poignée de porte	Poignée en arceau nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
paroi séparatrice	oui
bac de rétention au sol	à rallonges
bac de rétention au sol insert	insert pour récipient
Niveaux de stockage (LE)	1
espaces de stockage (LB)	2
hauteur ajustable	400 mm

Nombre de sondes de niveau de remplissage	2
Nombre de récipients	4
Nombre de passages	2
taille du récipient	10 L
contrôle du niveau de remplissage	oui
Affichage	ja - Touchdisplay
Zusatzausstattung	