

Artikelnummer: 59-10000-098

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

schwarz, elektrostatisch leitfähig,
Maße: 298 x 198 x 264 (L x B x H) in mm
mit eingeschweißter Sensorhalterung
z.B. für kapazitiven Füllstandssensor (I/O)

schwarz, elektrostatisch leitfähig,
Maße: 298 x 198 x 264 (L x B x H) in mm
mit eingeschweißter Sensorhalterung
z.B. für kapazitiven Füllstandssensor (I/O)

HW-Kategorie	Sicherheitsbehälter
Außenbreite ca.	298 mm
Außentiefe ca.	198 mm
Außenhöhe ca.	264 mm