

Artikelnummer: 59-10000-098

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

schwarz, elektrostatisch leitfähig,
Maße: 298 x 198 x 264 (L x B x H) in mm
mit eingeschweißter Sensorhalterung
z.B. für kapazitiven Füllstandssensor (I/O)

schwarz, elektrostatisch leitfähig,
Maße: 298 x 198 x 264 (L x B x H) in mm
mit eingeschweißter Sensorhalterung
z.B. für kapazitiven Füllstandssensor (I/O)

HW-Kategorie

Sicherheitsbehälter

Außenbreite ca.

298 mm

Außentiefe ca.

198 mm

Außenhöhe ca.

264 mm