

COMPLEX line

Numéro d'article: 59-200975-017

Gamme de produits	armoires de sécurité
Catégorie de produit	Type 90 - liquides inflammables

La COMPLEX line Type 90 de DÜPERTHAL est, en tant que solution système certifiée, spécialement conçue pour le prélèvement de médias depuis des fûts vers des récipients plus petits. La mise en service simple grâce à des connexions prêtes à brancher et prémontées permet des flux de travail flexibles et une organisation plus efficace de la chaîne de valeur interne.

- **Ventilation technique**

L'aspiration des vapeurs directe et l'aspiration par rideau d'air directement au robinet de vidange minimisent l'atmosphère explosive lors du remplissage.

- **Sécurité**

Prélèvement sûr de médias depuis des bidons et des fûts vers des récipients plus petits conformément à la TRGS 509 (stockage actif).

- **Protection du personnel**

Revêtement poudré conducteur de série et système de mise à la terre continu conforme à la TRGS 727.

- **Monitoring mit DÜPERTHAL connect**

Matériel de monitoring pour le niveau de remplissage inclus et prêt pour l'utilisation en ligne des données de monitoring dans l'application DÜPERTHAL connect.

ligne	COMPLEX
Type	90
Type de stockage	stockage actif
Fonction	Remplissage
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui

Largeur extérieure	894 mm
Profondeur extérieure	747 mm
hauteur extérieure	2045 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	250 kg
Alimentation en air comprimé	oui
Contact libre de potentiel	oui
Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	électrique conducteur gris
socle	classique
Hauteur du socle	89 mm
couleur du socle	RAL 7015
Type de porte	porte battante
Couleur de la porte	électriquement conducteur bleu
poignée de porte	Poignée en arceau nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
bac de rétention au sol	ferme
bac de rétention au sol insert	caillebotis
Niveaux de stockage (LE)	1
espaces de stockage (LB)	1
hauteur ajustable	668 mm
Aménagement supplémentaire	oui
Nombre de points de distribution	1
adaptateur de charge	oui
contrôle d'air d'échappement	oui avec ventilateur
système de ventilation	ja mit Gehäuse und Anzeige
Affichage	ja - Display, mehrzeilig
Alerte	ja - optisch und akustisch