

## COMPLEX line

Artikelnummer: 59-201777-017

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | Sicherheitsschränke              |
| <b>Produktkategorie</b> | Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten |

Die COMPLEX line Typ 90 von DÜPERTHAL ist als zertifizierte Systemlösung speziell für die Medienentnahme aus Fässern in kleinere Gebinde ausgelegt. Die einfache Inbetriebnahme durch steckerfertige und vormontierte Anschlüsse ermöglicht flexible Arbeitsabläufe und eine effizientere Gestaltung der internen Wertschöpfungskette.

- **Technische Lüftung**

Objekt- und Luftschleierabsaugung direkt am Ablasshahn minimieren die explosionsfähige Atmosphäre beim Abfüllen.

- **Sicherheit**

Sichere Medienentnahme aus Kanistern und Fässern in kleinere Gebinde gemäß TRGS 509 (aktive Lagerung).

- **Arbeitsschutz**

Serienmäßig ableitfähige Pulverbeschichtung und durchgängiges Erdungssystem gem. TRGS 727.

- **Monitoring mit DÜPERTHAL connect**

Monitoring Hardware für Füllstand inklusive und vorbereitet für Onlinenutzung der Monitoringdaten in DÜPERTHAL connect App.

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Linie</b>              | COMPLEX         |
| <b>Typ</b>                | 90              |
| <b>Lagerart</b>           | aktive Lagerung |
| <b>Funktion</b>           | Abfüllen        |
| <b>Erdungsanschluss</b>   | ja              |
| <b>Lüftungsanschluss</b>  | ja              |
| <b>DIN EN 14470-1</b>     | ja              |
| <b>DIN EN 16121/16122</b> | ja              |
| <b>CE-Konformität</b>     | ja              |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Außenbreite ca.</b>                | 1645 mm                     |
| <b>Außentiefe ca.</b>                 | 747 mm                      |
| <b>Außenhöhe ca.</b>                  | 2045 mm                     |
| <b>max. Traglast pro Lagerbereich</b> | 250 kg                      |
| <b>Druckluftversorgung</b>            | ja                          |
| <b>Potentialfreier Kontakt</b>        | ja                          |
| <b>Schrankverkleidung Material</b>    | Stahlblech                  |
| <b>Schrankfarbe</b>                   | elektrisch ableitfähig grau |
| <b>Sockel</b>                         | klassisch                   |
| <b>Sockelhöhe ca.</b>                 | 89 mm                       |
| <b>Sockelfarbe</b>                    | RAL 7015                    |
| <b>Türart</b>                         | Flügeltür                   |
| <b>Türfarbe</b>                       | elektrisch ableitfähig blau |
| <b>Türgriff</b>                       | Bügelgriff Nickel matt      |
| <b>Schloss</b>                        | Zylinderschloss             |
| <b>Verriegelung</b>                   | offen                       |
| <b>Innenausstattung Material</b>      | Stahlblech                  |
| <b>Bodenauffangwanne</b>              | fest                        |
| <b>Bodenauffangwanne Einsatz</b>      | Gitterrost                  |
| <b>Lagerebenen (LE)</b>               | 1                           |
| <b>Lagerbereiche (LB)</b>             | 2                           |
| <b>Einstellhöhe ca.</b>               | 1177 mm                     |
| <b>Zusatzausstattung</b>              | ja                          |
| <b>Anzahl Zapfstellen</b>             | 1                           |
| <b>Auflastadapter</b>                 | ja                          |
| <b>Überwachung Abluft</b>             | ja mit Anzeige              |
| <b>Lüftungssystem (Ventilator)</b>    | ja mit Gehäuse und Anzeige  |