

COMPLEX line

Numéro d'article: 59-201777-017

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produits | armoires de sécurité |
| Catégorie de produit | Type 90 - liquides inflammables |

La COMPLEX line Type 90 de DÜPERTHAL est, en tant que solution système certifiée, spécialement conçue pour le prélèvement de médias depuis des fûts vers des récipients plus petits. La mise en service simple grâce à des connexions prêtes à brancher et prémontées permet des flux de travail flexibles et une organisation plus efficace de la chaîne de valeur interne.

- **Ventilation technique**

L'aspiration des vapeurs directe et l'aspiration par rideau d'air directement au robinet de vidange minimisent l'atmosphère explosive lors du remplissage.

- **Sécurité**

Prélèvement sûr de médias depuis des bidons et des fûts vers des récipients plus petits conformément à la TRGS 509 (stockage actif).

- **Protection du personnel**

Revêtement poudré conducteur de série et système de mise à la terre continu conforme à la TRGS 727.

- **Monitoring mit DÜPERTHAL connect**

Matériel de monitoring pour le niveau de remplissage inclus et prêt pour l'utilisation en ligne des données de monitoring dans l'application DÜPERTHAL connect.

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| ligne | COMPLEX |
| Type | 90 |
| Type de stockage | stockage actif |
| Fonction | Remplissage |
| raccord de mise à la terre | oui |
| connexion d'aération | oui |
| DIN EN 14470 - 1 | oui |
| DIN EN 16121/16122 | oui |
| Conformité CE | oui |

| | |
|---|--------------------------------|
| Largeur extérieure | 1645 mm |
| Profondeur extérieure | 747 mm |
| hauteur extérieure | 2045 mm |
| capacité de charge max. par espace de stockage | 250 kg |
| Alimentation en air comprimé | oui |
| Contact libre de potentiel | oui |
| Matériau du revêtement d'armoire | tôle d'acier |
| couleur de l'armoire | gris électriquement conducteur |
| socle | classique |
| Hauteur du socle | 89 mm |
| couleur du socle | RAL 7015 |
| Type de porte | porte battante |
| Couleur de la porte | conducteur électrique bleu |
| poignée de porte | Poignée tubulaire nickel mat |
| serrure | serrure à cylindre |
| verrouillage | ouvert |
| Revêtement intérieur (couleur) | tôle d'acier |
| bac de rétention au sol | ferme |
| bac de rétention au sol insert | caillebotis |
| Niveaux de stockage (LE) | 1 |
| espaces de stockage (LB) | 2 |
| hauteur ajustable | 1177 mm |

| | |
|---|----------------------------|
| Nombre de points de distribution | 1 |
| adaptateur de charge | oui |
| contrôle d'air d'échappement | oui avec ventilateur |
| système de ventilation | ja mit Gehäuse und Anzeige |
| Affichage | ja - Display, mehrzeilig |
| Alerte | ja - optisch und akustisch |
| Zusatzausstattung | |