

Artikelnummer: 59-30000-098

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

schwarz, elektrostatisch leitfähig,
Maße: 365 x 265 x 425 (L x B x H) in mm
mit eingeschweißter Sensorhalterung
z.B. für kapazitiven Füllstandssensor (I/O)

schwarz, elektrostatisch leitfähig,
Maße: 365 x 265 x 425 (L x B x H) in mm
mit eingeschweißter Sensorhalterung
z.B. für kapazitiven Füllstandssensor (I/O)

HW-Kategorie

Sicherheitsbehälter

Außenbreite ca.

265 mm

Außentiefe ca.

365 mm

Außenhöhe ca.

425 mm