

## BATTERY line

Numéro d'article: 600079

<b>Gamme de produits</b>	armoires de sécurité
<b>Catégorie de produit</b>	Type 90 - batteries lithium-ion

Les armoires de sécurité BATTERY line sont spécialement conçues pour le stockage et la charge sécurisés des accumulateurs lithium-ion. Avec la classification Type 90 et la combustion explosive des accumulateurs à l'intérieur, testée par l'Institut Fraunhofer indépendant, la BATTERY line offre une double protection contre l'incendie. Tous les composants liés à la sécurité ne sont pas exposés aux sollicitations dynamiques quotidiennes et sont donc exempts d'usure ou d'altération mécanique.

- **Sécurité**

En cas d'incendie - à l'intérieur comme à l'extérieur - la fermeture non bloquante de la porte est déclenchée automatiquement par un thermocouple.

- **Protection contre backdraft testée (explosions de fumées)**

En cas d'incendie à l'intérieur de l'armoire, une fermeture et un verrouillage automatiques des portes ont lieu pour empêcher un backdraft (explosions de fumées).

- **Opérations de charge sécurisées**

Une alimentation électrique sécurisée pour les chargeurs est prête à être branchée.

- **Livraison prête à brancher**

Livraison prête à brancher avec prises anti-inversion de polarité, incluant un coffret de protection avec disjoncteur différentiel - pour la séparation du réseau électrique en cas de perturbation, assuré par un disjoncteur différentiel.

- **Avertissements par e-mail / SMS avec DÜPERTHAL connect**

La surveillance de la fonction de backdraft (explosion de fumées) et des températures peut se faire en option en ligne, y compris des avertissements par e-mail / SMS.

- **Monitoring avec DÜPERTHAL connect**

Matériel de monitoring pour la température inclus et préparé pour l'utilisation en ligne des données de monitoring dans l'application DÜPERTHAL connect.

<b>ligne</b>	BATTERY
<b>Type</b>	90
<b>Type de stockage</b>	stockage passif
<b>Fonction</b>	magasin
<b>raccord de mise à la terre</b>	oui
<b>connexion d'aération</b>	oui
<b>DIN EN 14470 - 1</b>	oui
<b>DIN EN 16121/16122</b>	oui
<b>DIN EN IEC 61439-2</b>	oui
<b>Conformité CE</b>	oui
<b>Largeur extérieure</b>	1194 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	612 mm
<b>hauteur extérieure</b>	2091 mm
<b>capacité de charge max. par espace de stockage</b>	75 kg
<b>prises</b>	32
<b>Type de prises</b>	Type F: CEE 7/3
<b>capacité max. de la cellule Li-ion</b>	54 Ah
<b>Alimentation électrique</b>	400V - 50Hz - IEC 61439
<b>Fiche de connexion Type</b>	CEE 3L+N+PE, 6h, rouge
<b>Contact libre de potentiel</b>	oui
<b>Matériau du revêtement d'armoire</b>	tôle d'acier
<b>couleur de l'armoire</b>	RAL 7035
<b>socle</b>	réinitialisé
<b>Hauteur du socle</b>	95 mm
<b>couleur du socle</b>	RAL 7015

<b>Type de porte</b>	porte battante
<b>Couleur de la porte</b>	PANTONE 389 C
<b>poignée de porte</b>	Poignée en arceau nickel mat
<b>serrure</b>	serrure à cylindre
<b>verrouillage</b>	permanent
<b>verrouillage contre l'explosion de fumées (backdraft)</b>	oui
<b>Revêtement intérieur (couleur)</b>	tôle d'acier
<b>paroi séparatrice</b>	oui
<b>bac de rétention au sol</b>	ferme
<b>bac de rétention au sol insert</b>	caillebotis
<b>étagère de stockage</b>	oui
<b>Niveaux de stockage (LE)</b>	4
<b>espaces de stockage (LB)</b>	8
<b>hauteur ajustable</b>	378 mm
<b>Nombre de passages</b>	2
<b>adaptateur de charge</b>	oui
<b>Nombre de capteurs de température</b>	1
<b>Contrôle de la température</b>	oui
<b>Zusatzausstattung</b>	