

BATTERY line

Numéro d'article: 69-200667-070

Gamme de produits	Armoires de sécurité
Catégorie de produit	Type 90 - accumulateurs lithium- ion

Les armoires de sécurité de la BATTERY line sont spécialement conçues pour le stockage et le chargement sûrs des batteries lithium-ion. Avec la classification Type 90 et la combustion explosive des batteries à l'intérieur, vérifiée par l'Institut Fraunhofer indépendant, la BATTERY line offre une double protection contre l'incendie. Toutes les pièces relevant de la sécurité ne sont pas soumises aux contraintes dynamiques quotidiennes et sont donc exemptes d'usure ou d'endommagement mécanique.

- **Sécurité**

En cas d'incendie - à l'intérieur comme à l'extérieur - la fermeture de porte sans blocage est déclenchée automatiquement via un thermocouple.

- **Protection contre backdraft testée (explosions de fumées)**

En cas d'incendie à l'intérieur de l'armoire, les portes se ferment et se verrouillent automatiquement afin d'empêcher une explosion de fumées (backdraft).

- **Chargements sûrs**

Une alimentation électrique sécurisée pour les chargeurs est prête à être branchée.

- **Livraison prête à brancher**

Livraison prête à brancher avec prises protégées contre l'inversion de polarité, comprenant un coffret de protection avec interrupteur différentiel - pour la séparation du réseau électrique en cas de panne, sécurisé par un interrupteur différentiel.

ligne	BATTERY
Type	90
Type de stockage	stockage passif
Fonction	magasin
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
DIN EN IEC 61439-2	oui
Conformité CE	oui
Largeur extérieure	594 mm
Profondeur extérieure	612 mm
hauteur extérieure	2091 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	75 kg
prises	16
Type de prises	Type F: CEE 7/3
capacité max. de la cellule Li-ion	54 Ah
Alimentation électrique	230V - 50Hz - IEC 61439
Fiche de connexion Type	CEE L+N+PE, 6h, bleu
Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 7035
socle	réinitialisé
Hauteur du socle	95 mm
couleur du socle	RAL 7015
Type de porte	porte battante
Couleur de la porte	PANTONE 389 C
butoir de porte	à droite
poignée de porte	Poignée en arceau nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	durable
verrouillage contre l'explosion de fumées (backdraft)	oui

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
bac de rétention au sol	ferme
bac de rétention au sol insert	caillebotis
étagère de stockage	oui
Niveaux de stockage (LE)	4
espaces de stockage (LB)	4
hauteur ajustable	378 mm
Nombre de passages	1
adaptateur de charge	oui
Zusatzausstattung	