

BATTERY line

Numéro d'article: 69-201267-030

Gamme de produits	armoires de sécurité
Catégorie de produit	Type 90 - accumulateurs lithium- ion

Les armoires de sécurité de la BATTERY line sont spécialement conçues pour le stockage sécurisé et la recharge des batteries lithium-ion. Avec la classification Type 90 et la combustion explosive des batteries à l'intérieur, testée par l'institut indépendant Fraunhofer, la BATTERY line offre une double protection contre l'incendie. Toutes les pièces pertinentes pour la sécurité ne sont pas soumises aux sollicitations dynamiques quotidiennes et sont donc exemptes d'usure ou de détérioration mécanique.

- **Sécurité**

En cas d'incendie - à l'intérieur et à l'extérieur - un thermocouple déclenche automatiquement la fermeture de la porte sans blocage.

- **Protection contre backdraft testée (explosions de fumées)**

En cas d'incendie à l'intérieur de l'armoire, une fermeture et un verrouillage automatiques des portes ont lieu afin d'empêcher un backdraft (explosion de fumées).

- **Alertes par e-mail / SMS avec DÜPERTHAL connect**

La surveillance de la fonction de backdraft et des températures peut se faire soit en ligne, incluant des alertes par e-mail / SMS, soit par alerte SMS via un module SMS via le réseau 4G LTE-M.

ligne	BATTERY
Type	90
Type de stockage	stockage passif
Fonction	stocker
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui

Largeur extérieure	1194 mm
Profondeur extérieure	612 mm
hauteur extérieure	2091 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	75 kg
capacité max. de la cellule Li-ion	54 Ah
Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 7035
socle	classique
Hauteur du socle	95 mm
couleur du socle	RAL 7015
Type de porte	porte battante
Couleur de la porte	PANTONE 389 C
poignée de porte	Poignée en arceau nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	permanent
verrouillage contre l'explosion de fumées (backdraft)	oui
Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
bac de rétention au sol	fixe
bac de rétention au sol insert	caillebotis
étagère de stockage	oui
Niveaux de stockage (LE)	4
espaces de stockage (LB)	4
hauteur ajustable	378 mm