

## BATTERY line

Numéro d'article: 69-201267-072

<b>Gamme de produits</b>	armoires de sécurité
<b>Catégorie de produit</b>	Type 90 - batteries lithium-ion

Les armoires de sécurité de la BATTERY line sont spécialement conçues pour le stockage et le chargement sûrs des batteries lithium-ion. Avec la classification Type 90 et la combustion explosive des batteries à l'intérieur, vérifiée par l'Institut Fraunhofer indépendant, la BATTERY line offre une double protection contre l'incendie. Toutes les pièces relevant de la sécurité ne sont pas soumises aux contraintes dynamiques quotidiennes et sont donc exemptes d'usure ou d'endommagement mécanique.

- **Sécurité**

En cas d'incendie - à l'intérieur comme à l'extérieur - la fermeture de porte sans blocage est déclenchée automatiquement via un thermocouple.

- **Protection contre backdraft testée (explosions de fumées)**

En cas d'incendie à l'intérieur de l'armoire, les portes se ferment et se verrouillent automatiquement afin d'empêcher une explosion de fumées (backdraft).

- **Chargements sûrs**

Une alimentation électrique sécurisée pour les chargeurs est prête à être branchée.

- **Livraison prête à brancher**

Livraison prête à brancher avec prises protégées contre l'inversion de polarité, comprenant un coffret de protection avec interrupteur différentiel - pour la séparation du réseau électrique en cas de panne, sécurisé par un interrupteur différentiel.

<b>ligne</b>	BATTERY
<b>Type</b>	90
<b>Type de stockage</b>	stockage passif
<b>Fonction</b>	magasin
<b>raccord de mise à la terre</b>	oui
<b>connexion d'aération</b>	oui

<b>DIN EN 14470 - 1</b>	oui
<b>DIN EN 16121/16122</b>	oui
<b>DIN EN IEC 61439-2</b>	oui
<b>Conformité CE</b>	oui
<b>Largeur extérieure</b>	1194 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	612 mm
<b>hauteur extérieure</b>	2091 mm
<b>capacité de charge max. par espace de stockage</b>	75 kg
<b>prises</b>	32
<b>Type de prises</b>	Type F: CEE 7/3
<b>capacité max. de la cellule Li-ion</b>	54 Ah
<b>Alimentation électrique</b>	230V - 50Hz - IEC 61439
<b>Fiche de connexion Type</b>	CEE L+N+PE, 6h, bleu
<b>Matériau du revêtement d'armoire</b>	tôle d'acier
<b>couleur de l'armoire</b>	RAL 7035
<b>socle</b>	réinitialisé
<b>Hauteur du socle</b>	95 mm
<b>couleur du socle</b>	RAL 7015
<b>Type de porte</b>	porte battante
<b>Couleur de la porte</b>	PANTONE 389 C
<b>poignée de porte</b>	Poignée en U, nickel mat
<b>serrure</b>	serrure à cylindre
<b>verrouillage</b>	permanent
<b>verrouillage contre l'explosion de fumées (backdraft)</b>	oui

<b>Revêtement intérieur (couleur)</b>	tôle d'acier
<b>paroi séparatrice</b>	oui
<b>bac de rétention au sol</b>	fixe
<b>bac de rétention au sol insert</b>	caillebotis
<b>étagère de stockage</b>	oui
<b>Niveaux de stockage (LE)</b>	4
<b>espaces de stockage (LB)</b>	8
<b>hauteur ajustable</b>	378 mm
<b>Nombre de passages</b>	2
<b>adaptateur de charge</b>	oui
<b>Zusatzausstattung</b>	