

Gasflaschen-Wagen line

Artikelnummer: 7.00.615

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

HW-Kategorie

Transport und Handling

Linie

Gasflaschen-Wagen

Außenbreite ca.

320 mm

Außentiefe ca.

360 mm

Außenhöhe ca.

1000 mm

Produkt Farbe

RAL 7015

Bereifung

Vollgummi

max. Traglast

100 kg

max. Beladung

2 x 10-Liter-Druckgasflaschen

Flaschensicherung inklusive

Gurt