

Gasflaschen-Wagen line

Artikelnummer: 7.00.617

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

HW-Kategorie	Transport und Handling
Linie	Gasflaschen-Wagen
Außenbreite ca.	320 mm
Außentiefe ca.	360 mm
Außenhöhe ca.	1000 mm
Produkt Farbe	RAL 7015
Bereifung	Vollgummi
max. Traglast	100 kg
max. Beladung	2 x 10-Liter-Druckgasflaschen
Werkzeugkasten inklusive	ja
Schraubenschlüssel inklusive	ja - SW 30/32
Flaschensicherung inklusive	Gurt