

Artikelnummer: 7.00.630

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

mit Vollgummireifen.

Geeignet für den Transport von

2 x 50-Liter-Druckgasflaschen.

Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert.

Inklusive Kettensicherung.

Mit verschließbarem Werkzeugkasten.

Maße (B x T x H): ca. 770 x 780 x 1350 mm

mit Vollgummireifen.

Geeignet für den Transport von

2 x 50-Liter-Druckgasflaschen.

Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert.

Inklusive Kettensicherung.

Mit verschließbarem Werkzeugkasten.

Maße (B x T x H): ca. 770 x 780 x 1350 mm

HW-Kategorie

Transport und Handling

Außenbreite ca.

770 mm

Außentiefe ca.

1350 mm

Außenhöhe ca.

780 mm