

Artikelnummer: 7.01.035

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

mit Vollgummireifen und ausklappbarem Spornrad.

Geeignet für den Transport von

2 x 50-Liter-Druckgasflaschen.

Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert.

Inklusive Kettensicherung.

Sicheres Greifen über Handschutzbügel.

Mit verschließbarem Werkzeugkasten,

großem Schlauch- und Brennerhalter und

Schweißdrahtbehälter 2-fach.

Maße (B x T x H): ca. 1600 x 770 x 800 mm

mit Vollgummireifen und ausklappbarem Spornrad.

Geeignet für den Transport von

2 x 50-Liter-Druckgasflaschen.

Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert.

Inklusive Kettensicherung.

Sicheres Greifen über Handschutzbügel.

Mit verschließbarem Werkzeugkasten,

großem Schlauch- und Brennerhalter und

Schweißdrahtbehälter 2-fach.

Maße (B x T x H): ca. 1600 x 770 x 800 mm

HW-Kategorie	Transport und Handling
Außenbreite ca.	770 mm
Außentiefe ca.	1600 mm
Außenhöhe ca.	800 mm