

Numéro d'article: 7.01.035

Gamme de produits équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Avec pneus pleins en caoutchouc et
roue d'appui escamotable.

Convient pour le transport de
2 bouteilles de gaz à 50 litres.

Construction en tubes d'acier, laquée bleu.

Avec chaîne de sécurité.

Manutention sûre par branche
de protection des mains.

Avec boîte à outils fermant à clé,
grand crochet au tuyau et brûleur et
caisse double pour fils de soudage.

Dimensions (L x P x H) environ :
770 x 800 x 1600 mm

Avec pneus pleins en caoutchouc et
roue d'appui escamotable.

Convient pour le transport de
2 bouteilles de gaz à 50 litres.

Construction en tubes d'acier, laquée bleu.

Avec chaîne de sécurité.

Manutention sûre par branche
de protection des mains.

Avec boîte à outils fermant à clé,
grand crochet au tuyau et brûleur et
caisse double pour fils de soudage.

Dimensions (L x P x H) environ :
770 x 800 x 1600 mm

Catégorie de marchandises

Transport et manutention

Largeur extérieure

770 mm

Profondeur extérieure

1600 mm

hauteur extérieure

800 mm