

Artikelnummer: 7.02.100

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Transport von 4 x 10 l oder 4 x 20 l Kanistern:

Ableitfähige Auffangwanne aus PP mit Erdungskabel (Farbe: schwarz), wasserdicht verschweisst.

Ablage in der Auffangwanne für garantiertes Auffangvolumen von max. 22 Litern.

Transportwagen mit 4 Laufrollen, gebremst und antistatisch.

Haltebox für Schutzbrille

Halterung (Edelstahl) zur Aufnahme einer Umverpackung Einweghandschuhe

Transportwagen aus Metall, gepulvert in RAL 7015

Abmessung der Auffangwanne (L x B x H) in mm:

630 x 430 x 325

Auffangvolumen der Auffangwanne in Liter: 22

Abmessung des Transportwagens (L x B x H) in mm:

810 x 445 x 900

Leergewicht des Transportwagens in kg: 30

inkl. Erdungskabel 70049

Transport von 4 x 10 l oder 4 x 20 l Kanistern:

Ableitfähige Auffangwanne aus PP mit Erdungskabel (Farbe: schwarz), wasserdicht verschweisst.

Ablage in der Auffangwanne für garantiertes Auffangvolumen von max. 22 Litern.

Transportwagen mit 4 Laufrollen, gebremst und antistatisch.

Haltebox für Schutzbrille

Halterung (Edelstahl) zur Aufnahme einer Umverpackung Einweghandschuhe

Transportwagen aus Metall, gepulvert in RAL 7015

Abmessung der Auffangwanne (L x B x H) in mm:

630 x 430 x 325

Auffangvolumen der Auffangwanne in Liter: 22

Abmessung des Transportwagens (L x B x H) in mm:

810 x 445 x 900

Leergewicht des Transportwagens in kg: 30
inkl. Erdungskabel 70049

HW-Kategorie	Transport und Handling
Außenbreite ca.	810 mm
Außentiefe ca.	445 mm
Außenhöhe ca.	900 mm