

Numéro d'article: 7.02.100

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Avec bac de rétention en PP.

Transport de 4 bidons à 10 l ou à 20 l :

Bac de rétention conducteur en PP avec
cable de mise à la terre (couleur : noir),
avec soudures étanches.

Insert dans le bac de rétention avec une capacité
garantit de max. 22 litres.

Chariot de transport avec 4 rouleaux,
freinés et antistatiques.

Boîte pour lunettes de protection.

Support en acier inoxydable pour une paquet
de gants à usage unique.

Chariot de transport en métal poudré, RAL 7015.

Dimensions du bac de rétention (L x P x H)

en mm: 630 x 430 x 325

Capacité du bac de rétention en l : 22

Dimensions du chariot de transport (L x P x H)

en mm: 810 x 445 x 900

Poids à vide du chariot en kg : 30

Avec bac de rétention en PP.

Transport de 4 bidons à 10 l ou à 20 l :

Bac de rétention conducteur en PP avec
cable de mise à la terre (couleur : noir),
avec soudures étanches.

Insert dans le bac de rétention avec une capacité
garantit de max. 22 litres.

Chariot de transport avec 4 rouleaux,
freinés et antistatiques.

Boîte pour lunettes de protection.

Support en acier inoxydable pour une paquet
de gants à usage unique.

Chariot de transport en métal poudré, RAL 7015.

Dimensions du bac de rétention (L x P x H)

en mm: 630 x 430 x 325

Capacité du bac de rétention en l : 22

Dimensions du chariot de transport (L x P x H)

en mm: 810 x 445 x 900

Poids à vide du chariot en kg : 30

Catégorie de marchandises	Transport et manutention
Largeur extérieure	810 mm
Profondeur extérieure	445 mm
hauteur extérieure	900 mm