

Artikelnummer: 7.02.200

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Transport von 4 x 10 l oder 4 x 20 l Kanistern:

Auffangwanne aus PP (Farbe: weiss),
wasserdicht verschweisst.

Ablage (PP) in der Auffangwanne für garantiertes
Auffangvolumen von max. 22 Litern.

Transportwagen mit 4 Laufrollen, gebremst
und antistatisch

Haltebox für Schutzbrille

Halterung (Edelstahl) zur Aufnahme einer
Umverpackung Einweghandschuhe

Transportwagen aus Metall, gepulvert in RAL7015

Abmessung der Auffangwanne (L x B x H) in mm:
630 x 430 x 325

Auffangvolumen der Auffangwanne in Liter: 22

Abmessung des Transportwagens (L x B x H) in mm:
810 x 445 x 900

Leergewicht des Transportwagens in kg: 30

Transport von 4 x 10 l oder 4 x 20 l Kanistern:

Auffangwanne aus PP (Farbe: weiss),
wasserdicht verschweisst.

Ablage (PP) in der Auffangwanne für garantiertes
Auffangvolumen von max. 22 Litern.

Transportwagen mit 4 Laufrollen, gebremst
und antistatisch

Haltebox für Schutzbrille

Halterung (Edelstahl) zur Aufnahme einer
Umverpackung Einweghandschuhe

Transportwagen aus Metall, gepulvert in RAL7015

Abmessung der Auffangwanne (L x B x H) in mm:
630 x 430 x 325

Auffangvolumen der Auffangwanne in Liter: 22

Abmessung des Transportwagens (L x B x H) in mm:
810 x 445 x 900

Leergewicht des Transportwagens in kg: 30

HW-Kategorie	Transport und Handling
Außenbreite ca.	445 mm
Außentiefe ca.	900 mm
Außenhöhe ca.	810 mm