

Artikelnummer: 7.80.128

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

zur vorschriftengerechten Lagerung von Gasflaschen
im Außenbereich.

Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Anlieferung erfolgt im Baukastensystem mit
Aufbauanleitung zur Selbstmontage.

Inkl. Doppelflügeltür,

BxH 2160 x 1985 mm mit Profilzylinder

Abmessungen (außen) in mm:

2400 x 1500 x 2160 (L x B x H)

Ausführung nach TRGS 510.

zur vorschriftengerechten Lagerung von Gasflaschen
im Außenbereich.

Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Anlieferung erfolgt im Baukastensystem mit
Aufbauanleitung zur Selbstmontage.

Inkl. Doppelflügeltür,

BxH 2160 x 1985 mm mit Profilzylinder

Abmessungen (außen) in mm:

2400 x 1500 x 2160 (L x B x H)

Ausführung nach TRGS 510.

HW-Kategorie	Gasflaschen - Außenlagerung
Außenbreite ca.	1500 mm
Außentiefe ca.	2400 mm
Außenhöhe ca.	2160 mm