

Numéro d'article: 7.90.300

Gamme de produits aménagement de
sécurité

Catégorie de produit

Portes et parois latérales perforées pour une ventilation naturelle.

Tôle d'acier laquée en RAL7035

Pour max. 8 bouteilles de gaz de 33 kg

Dimensions en mm : 840 x 690 x 1500 (L x l x H)

Serrure de sécurité à poignée tournante,
se fermant sur 3 côtés.

Portes et parois latérales perforées pour une ventilation naturelle.

Tôle d'acier laquée en RAL7035

Pour max. 8 bouteilles de gaz de 33 kg

Dimensions en mm : 840 x 690 x 1500 (L x l x H)

Serrure de sécurité à poignée tournante,
se fermant sur 3 côtés.

Catégorie de marchandises

Bouteille de gaz en dehors

Largeur extérieure

690 mm

Profondeur extérieure

840 mm

hauteur extérieure

1500 mm