

## DEPOT line

Numéro d'article: 70-200740-003

**Gamme de produits** armoires de sécurité

**Catégorie de produit** Bouteille de gaz en dehors

- Aucun dégagement de sécurité autour du dépôt de bouteilles de gaz n'est nécessaire.
- Bonne protection contre la corrosion grâce à un revêtement en poudre polyester RAL 9002 blanc gris sur matériau de base galvanisé.
- Construction robuste en tôle d'acier, épaisseur du matériau 1,5 mm.
- verrouillage à 3 points par poignée à levier avec serrure de sécurité à cylindre, à une hauteur ergonomiquement favorable.
- Possibilité de raccord de mise à la terre au plafond.
- Plancher en tôle striée – 3 mm, y compris stries de 4,5 mm.
- Par emplacement de bouteille dans le plafond, 2 passages. 22 mm pour raccord vissé PG 13,5 (bouchés par bouchon en plastique).
- 2 rails d'installation horizontaux pour accueillir des armatures.
- Un support de bouteille avec une courroie de retenue par emplacement.
- Prévu pour fixation au sol.
- Ventilation naturelle d'alimentation et d'évacuation conformément aux TRGS.
- Marquage avec le symbole d'avertissement W19.

<b>ligne</b>	DEPOT
<b>Fonction</b>	stocker
<b>raccord de mise à la terre</b>	oui
<b>Largeur extérieure</b>	654 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	400 mm
<b>hauteur extérieure</b>	2053 mm
<b>capacité de charge max. par espace de stockage</b>	150 kg
<b>Nombre de courroies de retenue pour bouteilles de gaz</b>	2
<b>Matériau du revêtement d'armoire</b>	tôle d'acier
<b>couleur de l'armoire</b>	RAL 9002

Type de porte	porte battante
Couleur de la porte	RAL 9002
butoir de porte	à droite
poignée de porte	poignée PA noire
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Niveaux de stockage (LE)	1
espaces de stockage (LB)	1
hauteur ajustable	1970 mm
Nombre de fenêtres d'inspection	1
Zusatzausstattung	