

## DEPOT line

Numéro d'article: 70-201340-001

**Gamme de produits** armoires de sécurité

**Catégorie de produit** Bouteille de gaz en  
dehors

- Aucun dégagement de sécurité autour du dépôt de bouteilles de gaz n'est nécessaire.
- Bonne protection contre la corrosion grâce à un revêtement en poudre polyester RAL 9002 blanc gris sur matériau de base galvanisé.
- Construction robuste en tôle d'acier, épaisseur du matériau 1,5 mm.
- verrouillage à 3 points par poignée à levier avec serrure de sécurité à cylindre, à une hauteur ergonomiquement favorable.
- Possibilité de raccord de mise à la terre au plafond.
- Plancher en tôle striée – 3 mm, y compris stries de 4,5 mm.
- Par emplacement de bouteille dans le plafond, 2 passages. 22 mm pour raccord vissé PG 13,5 (bouchés par bouchon en plastique).
- 2 rails d'installation horizontaux pour accueillir des armatures.
- Un support de bouteille avec une courroie de retenue par emplacement.
- Prévu pour fixation au sol.
- Ventilation naturelle d'alimentation et d'évacuation conformément aux TRGS.
- Marquage avec le symbole d'avertissement W19.

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ligne</b>                                                 | DEPOT        |
| <b>Fonction</b>                                              | stocker      |
| <b>raccord de mise à la terre</b>                            | oui          |
| <b>Largeur extérieure</b>                                    | 1254 mm      |
| <b>Profondeur extérieure</b>                                 | 400 mm       |
| <b>hauteur extérieure</b>                                    | 2053 mm      |
| <b>capacité de charge max. par espace de stockage</b>        | 150 kg       |
| <b>Nombre de courroies de retenue pour bouteilles de gaz</b> | 4            |
| <b>Matériau du revêtement d'armoire</b>                      | tôle d'acier |
| <b>couleur de l'armoire</b>                                  | RAL 9002     |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Type de porte                  | porte battante            |
| Couleur de la porte            | RAL 9002                  |
| poignée de porte               | Poignée à levier PA noire |
| serrure                        | serrure à cylindre        |
| verrouillage                   | ouvert                    |
| Revêtement intérieur (couleur) | tôle d'acier              |
| Niveaux de stockage (LE)       | 1                         |
| espaces de stockage (LB)       | 1                         |
| hauteur ajustable              | 1970 mm                   |